


## スピンドルピン 化粧仕上用

化粧仕上げ用スピンドルピンは、ボタンワッシャーと組み合わせ、主に防音工事に使用します。




材料対応 / 厚み	15	20	25	40	50	75	100	125	ピン材質	プレート材質
耐蝕アルミピン			30	46	56				アルミ合金	亜鉛メッキ鋼板 (25角)
銅ピン 硬	20	25	30	46	56	83	107	132	銅	
ステンレスピン		25	30	46	56	83	107	132	SUS304 83以下:1.7φ	SUS304(25角)
ダンネツピン 硬		25	30	46	56	83	107		銅	ABS樹脂(27角)

### セット内容

ピン：1000本  
セブンレジン：3本

※ダンネツピンは、  
接着剤は4本同梱です。

※ピンは、指定がない場合、1.8φになります。



### 施工要領「スピンドルピン化粧仕上用」

1. 接着面にピンを装着し養生後、強度が発現したことを確認してから材料の取付をおこないます。
2. 材料の取付後、材料表面を押し込みピン先を露出させ、ボタンワッシャーを差し込んでください。

### データ

スピンドルピンとボタンワッシャー接合強度 100N程度



### カスタム

- 特注長さ
- 材質変更(真鍮・鉄など)

## ボタンワッシャー

ボタンワッシャーは化粧仕上げ用スピンドルピンに使用し美観に優れた製品です。



サイズ Pボタン：25.5φ×12.5 / Pボタン30：32.5φ×13 / 金属ボタン：24.5φ / 金属ボタン30：31.5φ

### TIPS

- ボタンワッシャーを傾けて引っ張ると、取り外すことができます。
- ステンレスピンには、SUS304のスプリングワッシャーを使用したボタンワッシャーを使用してください。

### カスタム

- 特注色(ロット有)

製品名	材質 キャップ/スプリング	適応サイズ品種
プラスチックボタンワッシャー	PP/SUS430 or SUS304	1.6/1.8
スチールボタンワッシャー	亜鉛メッキ鋼板/SUS430	
オールステンボタンワッシャー	SUS304/SUS304	1.6/1.8 /M3/M4
プラスチックボタンワッシャー-30	PP/ユニクロメッキ鋼板 or SUS304	
スチールボタンワッシャー-30φ	亜鉛メッキ鋼板 /ユニクロメッキ鋼板	
オールステンボタンワッシャー-30φ	SUS304/SUS304	